

NEO-GLO F-4A-E プラス 水洗性蛍光浸透液

F-4A-E プラスは高感度水洗性蛍光浸透液です。優れた水洗浄性により、少ない洗浄水量で検査が可能で、ユーザーの検査コストを削減しつつ信頼性の高い欠陥検出を可能とします。また、微細きずの検出性も高く、精密鑄造品を始めとした多くの欠陥検出に使用されています。ご使用に当たっては、F-5D/1 乾式現像剤、F-4W-SP/1 水懸濁性現像剤、F-4S(NT)速乾式現像剤を適用することでよりきず指示模様の視認性、検出性を上げることが可能です。

JIS Z 2343 でタイプ I (蛍光)、方法 A,C(水洗,溶剤除去)、感度レベル 3 に該当いたします。

■製品特性

- ・ 水洗浄性が非常に良好。
- ・ 微細きずでも高い検出性で欠陥検出が可能です。
- ・ 労働安全衛生法に該当しない環境配慮品です。

■製品性状

色調	黄緑色
臭気	石油臭
引火点	> 70℃
粘度	12.4cSt
消防法	第 4 類第 3 石油類 (非水溶性)

■適用規格

- ・ EN-ISO 3452-2
- ・ JIS Z 2343-2

* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

NEO-GLO F-4A-E プラス 水洗性蛍光浸透液

■適用

- ・ 機械加工部品
- ・ 精密鑄造品
- ・ 精密鍛造品
- ・ 一般金属

■製品仕様

使用方法是コチラ➡



NDT 方法	浸透探傷(PT) / 水洗性蛍光浸透液
タイプ	タイプ I (蛍光)
方法	A、C (水洗, 溶剤除去)
感度レベル	JIS Z 2343-2 感度レベル 3
保管温度	0°C~40°C
使用温度	10°C~50°C
品質保証期限	製造月より 3 年
廃棄	SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶 : 3.8L 及び 18L 缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS (安全データシート) を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡

