

## NEO-GLO F-4S(NT) 速乾式現像剤

F-4S(NT)は溶剤ベースの速乾式現像剤です。速乾式現像剤は、きず内の浸透液を毛細管現象により吸出し、きず指示模様の蛍光浸透液/バックグラウンドのコントラスト差による拡大したきず指示模様を形成します。

溶接部の品質確認、メンテナンス及び品質点検、定期点検にて使用されており、JIS Z 2343 でタイプI(蛍光)、フォームd(タイプI用有機溶剤ベース)に該当いたします。

### ■製品特性

- 適度な乾燥性。
- きず浸透液の吸出し力の高い白色膜を形成。
- 携帯性、作業性に優れたエアゾールタイプもございます。

### ■製品性状

色調	白色懸濁
臭気	アルコール臭
引火点	-10°C
消防法	第4類第1石油類 (水溶性)

### ■適用規格

- EN-ISO 3452-2
- JIS Z 2343-2

\* 最新規格及びTDSに記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

## NEO-GLO F-4S(NT) 速乾式現像剤

### ■適用

- ・ 溶接部
- ・ 鋳造品
- ・ 鍛造品
- ・ 圧力容器
- ・ 一般金属

### ■製品仕様

NDT 方法	浸透探傷(PT) / 速乾式現像剤
タイプ	タイプ I (蛍光)
方法	フォーム d(タイプ I 用有機溶剤ベース)
保管温度	缶: 0°C~40°C / エアゾール: 40°C以下
使用温度	-10°C~+100°C
使用範囲	エアゾール法: 約 4.2m <sup>2</sup>
品質保証期限	缶及びエアゾール: 製造月より 3 年
廃棄	エアゾール: 中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いて、専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。 缶: SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

### ■容量

- 缶タイプ : 3.8L 及び 18L 缶  
エアゾールタイプ : 450 型 エアゾール缶

### ■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS (安全データシート) を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから → 